


## Auswahlhilfe für die Produktfamilie **TM870**

- Die Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des passenden Produkts.
- Die Spalte 'Vorzugswerte' zeigt auf, welche Werte Sie auswählen können.
- In der Spalte 'Ihre Auswahl' können Sie aus dem Dropdown-Menü den passenden Merkmalswert wählen. Alternativ können Sie manuell einen anderen Wert ins Auswahlfeld schreiben.
- Für die effektive Bearbeitung Ihrer Anfrage müssen alle Produktmerkmale mit einem Wert versehen sein.
- Speichern Sie bitte zum Abschluss das ausgefüllte PDF Dokument lokal ab und senden es anschliessend an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)

Sollten Sie andere, nicht aufgeführte Eigenschaften benötigen, fragen Sie uns bitte telefonisch an. Wir haben sicherlich eine passende Lösung für Sie bereit.

| Produktmerkmal              | Vorzugswerte                                                                                                                            | Ihre Auswahl                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sensorelement               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermoelement<br/>Typ K (-200 °C bis +800 °C)</li> <li>Typ S (-200 °C bis +1200 °C)</li> </ul> | Wählen Sie ein Element aus.                             |
| Messbereich                 | (Bitte geben Sie die Temperatur-Werte für den Signalabgleich an.<br>$\Delta T \geq 50 \text{ °C}$ )                                     | 4 mA entspricht      °C<br><br>20 mA entspricht      °C |
| Stab-Länge L1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 mm</li> <li>• 150 mm</li> <li>• 200 mm</li> <li>• 250 mm</li> <li>• 300 mm</li> </ul>      | Wählen Sie ein Element aus.                             |
| Material<br>medienberührend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramik C610 (bis 1600°C)</li> <li>• Keramik C799 (bis 1900°C)</li> </ul>                      | Wählen Sie ein Element aus.                             |



Technische Änderungen vorbehalten  
Erstellt: 09.10.18 /dh Version: 1.0  
Freigegeben: 05.12.18 /dz

Firma:

Name:

Telefon:

Bemerkungen / spezielle Hinweise:

- Senden Sie bitte das ausgefüllte Dokument an: [info@rothcoag.ch](mailto:info@rothcoag.ch)